



(DE) (AT) (CH)		Drehzahlempfehlungen	
(FR) (CH)		Vitesses de rotation recommandées	
(IT) (CH)		Velocità consigliate	
∅		Min.	Max.
mm			
19		200	400
25		180	380
38		160	360
44		120	280
68		100	200
83		80	180

(DE) (AT) (CH)

Das Karbid-Lochsägensatz kann in Verbindung mit einem 20 V Bohrschrauber verwendet werden.

Service

(DE) **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

(FR) (CH)

L'ensemble de scies-cloches au carbure peut être utilisé avec un tournevis sans fil 20 V.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) **Service après-vente Suisse**

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

(IT) (CH)

Il set di seghe a tazza in metallo duro può essere utilizzato in combinazione con un trapano avvitatore da 20 V.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

(CH) **Assistenza Svizzera**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

IAN 328638_2001 - PLSS 9 A1

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG06519B

Version: 07/2020

